

アシスタビジネス(実用車) 製品仕様

諸 元		アシスタビジネス (U型)	アシスタビジネス (S型)
		26インチ	
寸 法	全 長	1,890mm	
	全 幅	580mm	
	サドル高	740~875mm	
	軸間距離	1,150mm	
	タイヤサイズ	26×1-1/2 WO	
車両重量		35.2kg	35.7kg
最大総重量※1		125.2kg	125.7kg
性 能	補助速度範囲	0km/h以上~10km/h未満	
	逓減補助	10km/h以上~24km/h未満	
	1充電あたりの走行距離	51km※2	
	4°登坂連続パターン	17km※2	
電動機	形 式	ブラシレスDC式	
	定格出力	240W	
補助力制御方式		踏力比例制御式	
蓄電池	品 番	P6329 (ブラック)	
	種 類	リチウムイオン電池	
	定格電圧	25.5V	
	定格容量	15.0Ah	
	Typ.容量	15.4Ah	
充電器	品番(型式)	P5850 (X92)	
	形 式	スタンド式	
	電 源	AC100V (50Hz-60Hz)	
	消費電力	140W	
	充電時間	約4時間※3※4	
変速機方式		リヤハブ、内装3段	
駆動補助装置の種類及び型式		チェーン出力方式クランク一体型	
制動装置	前	サイドプル式キャリパーブレーキ	
	後	内括式ローラーブレーキ	
照明装置		バッテリーランプ	

乗車可能最低身長	139cm
----------	-------

※1 車両重量と最大積載重量(乗員の体重と積載重量)の合計

※2 業界新規定の標準パターン、および4°登坂連続パターンで走行したときの弊社データ

バッテリー新品、気温15~25℃、車載重量65kg(乗員および荷物を合計した重量)、平滑乾燥路面、無風、無点灯状態で、強モード(パワーモード)で走行。

※3 長期放置したバッテリーを充電した場合、電池の状態により充電時間が延びることがあります。

※4 お買い求めいただいた電動アシスト自転車に装備されているバッテリーと充電器を使用した場合のおおよその時間です。バッテリーの種類および充電器の種類によって充電時間は異なります。

一充電あたりの走行距離

1回の充電で走行できる距離の目安は、以下の表のようになります。

なお、走行できる距離は走行モードによっても異なります。

走 り か た	走行距離								走 行 条 件
	10km	20km	30km	40km	50km	60km	70km	80km	
標準パターン	<div><div>強モード：51km</div><div>標準モード：61km</div><div>オートエコモードプラス：71km</div></div>								標準パターンを連続して走行した場合 [勾配7.0% (4°) の上り坂を変速ギヤ<2>で、その他を変速ギヤ<3>で走行した場合]
4°登坂連続パターン	<div><div>強モード：17km</div><div>標準モード：19km</div><div>オートエコモードプラス：19km</div></div>								勾配7.0% (4°) の坂道を速度10km/hで、連続して走行した場合 [変速ギヤ<2>]

要 点

- 上記データは、新品バッテリーを常温15~25℃で使用し、積載重量は65kg(乗員および荷物を合計した重量)、無風の平滑乾燥路を無灯火(無点灯)で走行したときの弊社データです。
- 同一条件下でも勾配が緩やかな走行パターン(例えば、標準パターンで勾配が3.5% (2°) になった場合)では、走行距離が1.5~2.5倍程度延びる傾向にあります。また、この傾向は、とくにオートエコモードプラスで顕著に現れます。

